




# PRESSALIT®

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                   | VALUE Wandrosette mit Winkel 90° und Zapfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktnummer</b>             | R1321000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Farbe</b>                     | <p>VVS:777547200<br/> NRF:6311126<br/> EAN:5708590169118<br/> NBS:N13:436</p> <p>Weiß</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b> | <p>ABS-Wandrosette, mit Bogen 90° und Zapfen, Durchmesser 32 mm<br/> Exkl. Befestigungsmaterial</p> <p>VALUE Wandrosette, mit Bogen 90° und Zapfen, Durchmesser 32 mm. Materialien:<br/> ABS-Kunststoff, durchgefärbt.<br/> Hinweis: Es muss ABS Kleber verwendet werden. Pressalit empfiehlt Cyanolit<br/> (Pressalit nr. T4654).<br/> Exkl. Befestigungsmaterial.</p> |
| <b>Verstellung</b>               | Festmontage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materialien</b>               | ABS-Kunststoff. Das Material ist durchgefärbt, sodass Kratzer und normaler Verschleiß nicht sichtbar sind.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Garantie</b>                  | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.                                                                             |





# PRESSALIT®

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | VALUE Wandrosette mit Winkel 90° und Zapfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktnummer</b> | R1321000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Reinigung</b>     | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Lysoformin Spezial</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> |

[pressalit.com](http://pressalit.com)