




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar RK1012
Produkt- beschreibung	EAN: 5708590265735 HMI: 42886  Der Name INDIVO bezieht sich auf die individuellen Verstellmöglichkeiten der Hubeinheiten. Hubeinheit für Arbeitsplatte, mit 2 Elektromotoren, mit Zargeschalter. Inkl. 3 Träger und Transformator. Länge von 1401 mm - 2000 mm. Bis 300 mm höhenverstellbar.. Montageschrauben für massives Mauerwerk sind im Lieferumfang enthalten.. Gewünschte Länge der Hubeinheit bitte bei Auftragserteilung angeben.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität Aufwärtsgeschwindigkeit Geräusch	Höhenverstellbar 300 mm Die Maximalbelastung der Hubeinheit beträgt 100 kg, gleichmässig auf der Tischplatte verteilt. Geschwindigkeit aufwärts: 20 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 20 mm/s 45 dB
Materialien	Materialien: Teleskopbein: Aluminium, ABS-Kunststoff Träger: Stahl Querstrebe: Aluminium Schalter: ABS-Kunststoff Oberflächenbehandlung: Träger: Pulverbeschichtung (grau RAL 9006)



Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	RK1012
Ergonomie	Ein elektrisch höhenverstellbarer Küchentisch ist ideal in Situationen, in denen verschiedene Benutzer - sitzende ebenso wie stehende - dieselbe Küche benutzen. Dabei kann es sich um private Küchen oder grössere Einheiten mit gemeinsamen Kucheneinrichtungen, wie beispielsweise in Wohngemeinschaften und Pflegeheimen, handeln.
Funktionen	Hubeinheiten werden mit Hilfe von Schaltern an der Zarge der Arbeitsplatte in der Höhe verstellt. Die Betätigungsschalter werden nach Wunsch an der Zarge angebracht. Die Schalter haben einen Farbcode - Aluminium für die Bedienung der Arbeitsplatten und Rot für die Bedienung der Oberschränke. Die Hubeinheiten passen zu nahezu allen Standard-Küchenelementen. Die Bestellung von Hubeinheiten und Sicherheitsausstattung erfolgt nach gewünschten Längen.
Motor	DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22
Steuerkasten	CBD4 (Linak) IP22
Kabelgebundener Fernbedienung	HB53 (Linak), IPX1
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 300 W Stromverbrauch, standby: 2 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	RK1012
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.

pressalit.com

PRESSALIT®