




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	SELECT Toilet-Lifter, manuel höhenverstellbar mit Kurbelbedienung, für Wandablauf R8125000
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	 <p>Auslaufmodell zum 15/5-2017. Wird durch R8122 ersetzt. Wand-WC 540 mm muß separat bestellt werden, Artikelnummer R2091.</p> <p>Manuelle WC-Lifter, um 300 mm höhenverstellbar mit Kurbelbedienung. Inkl. eingebauter Spülkasten mit Doppelspülung 3/6 Liter, wandhängende Toilette (Länge des Beckes 540 mm) und R37 weiss Dania WC-Sitz mit Spezialscharnier D92. Die eingebauten senkrechten Seitenprofile ermöglichen Nachmontage von PLUS Stützklappgriffen. Für Wandablauf geeignet. Material: Aluminium eloxiert und Polystyrol (PS). Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk.</p> <p>Auslaufmodell zum 15/5-2017. Wird durch R8122 ersetzt. Wand-WC 540 mm muß separat bestellt werden, Artikelnummer R2091..</p> <p>Manuelle WC-Lifter, um 300 mm höhenverstellbar mit Kurbelbedienung. Inkl. eingebauter Spülkasten mit Doppelspülung 3/6 Liter, wandhängende Toilette (Länge des Beckes 540 mm) und R37 weiss Dania WC-Sitz mit Spezialscharnier D92. Die eingebauten senkrechten Seitenprofile ermöglichen Nachmontage von PLUS Stützklappgriffen. Für Wandablauf geeignet. Material: Aluminium eloxiert und Polystyrol (PS). Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk.</p>
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 300 mm Maximal Belastbarkeit: 200 kg
Ergonomie	Unsere WC-Lifter gibt es in drei verschiedenen Farben, die mit modernen Bädern harmonisieren und zu einem freundlichen, behaglichen Ambiente in Bad und WC beitragen. Eine minimale Anzahl an Rillen, Schlitzern und Löchern macht das Reinigen schnell und effektiv und sorgt zugleich für ein schönes, exklusives Design.



Produkt	SELECT Toilet-Lifter, manuel höhenverstellbar mit Kurbelbedienung, für Wandablauf
Produktnummer	R8125000
Funktionen	<p>Das WC wird mittels Handkurbel angehoben und abgesenkt. Die Handkurbel lässt sich auf beiden Seiten des Lifters anbringen – ohne Werkzeug.</p> <p>Die Höhenverstellung des WC-Lifters kann alternativ zur Handkurbel auch mit einer Bohrmaschine vorgenommen werden.</p> <p>Das WC ist um 300 mm von 425 bis 725 mm verstellbar. So passt die Sitzhöhe perfekt zu Mobilitätshilfsmitteln wie z. B. einem Rollstuhl.</p>
Garantie	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>
Reinigung	<p>Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.</p>