




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause R8652000
Farbe Produktbeschreibung	VVS: 777637220 NRF: 7501969 EAN: 5708590338316 HMI: 48880 Weiß  Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf. Bodenstehend Wickeltisch mit sanitären Artikeln, 800 x 1400 mm. Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 650 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Arbeitsplatte mit integriertem Waschtisch, hebelbetätigte Armatur mit schwenkbarem Wasserhahn und Ausziehbrause, Zu- und Ablaufsystem und 2 Drahtkörbe. Materialien: ABS-Kunststoff/Acryl-Kunststoff und pulverlackierter Stahl.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität Aufwärtsgeschwindigkeit Geräusch	Höhenverstellbar 350 mm Max. Belastbarkeit: 75 kg. Geschwindigkeit aufwärts: 14 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 14 mm/s 48 dB



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8652000
Materialien	Hubeinheit und Drahtkörbe: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: ABS-Kunststoff mit Acryl. Ablaufschlauch: Polyurethan, PVC und Stahl. Der flexible Ablaufschlauch ist sehr widerstandsfähig gegen chemische und physikalische Einflüsse. Er ist schwer entflammbar und hält Temperaturen von -30° C bis zu +110° C stand.
Ergonomie	Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen.
Funktionen	Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene. Integriertes Waschbecken und Handbrause.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Steuerkasten	CBD6 (Linak), IP20
Kabelgebundener Fernbedienung	HB30 (Linak), IPX4
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.



PRESSALIT®

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8652000
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen: - der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®